


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2584.100 立柱固定件

状态: 2026-6-2 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2584.100 - 立柱固定件 用于 AX、KX、AX 塑料、AX IT、CS 壁挂式箱体

用于在圆形立柱或方形立柱上可靠、舒适地进行固定。



特征

型号	AX 2584.100
产品描述	用于在圆形立柱或方形立柱上可靠、舒适地进行固定。
技术数据	适用的立柱直径：直径为 40 至 170 mm 适用的立柱尺寸：☒ 从 50 至 150 mm
材料	安装角轨，嵌条：钢板 拉紧带：不锈钢 1.4301 (AISI 304)
表面	安装角轨、夹紧型材：镀锌-镍钝化
供货范围	2 根安装角轨，长 600 mm 4 根嵌条 2 根拉紧带 4 个拉紧角固定件 4 个 M10 自攻螺栓，用于安装在机柜上
说明	仅适用于宽度不超过 600 mm 的箱体。

特征

适用于	箱体类型: AX KX AX 塑料 AX IT CS 壁挂式户外箱体 AX 户外箱体 AE KL EB AX3段式壁挂箱体
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 3R Type 4 类型 12
包装单元	2 件
净重	1.88 kg
毛重	1.96 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	7.3 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	83024900
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
产品描述	AX 立柱固定件

批准

批准

UL + C-UL - FTTA