Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





TP 2684.600

立式控制台

状态: 2025-11-4 (来源: rittal.com/cn-zh)




TP 2684.600 - 立式控制台 不锈钢

不锈钢立式控制台 1.4301, (AISI 304),配有预装配组件,防护等级 IP 55,四种不同的宽度。自动 啮合的盖板支撑件实现简便的操作。可更换锁芯。分段式底板实现简便的电缆铺设。







特征

型号	TP 2684.600
材料	箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm 门或双门以及琴式控制台盖:不锈钢 1.4301 (AISI 304),2.0 mm 安装板:钢板,3.0 mm
表面	箱体、门、琴式控制台箱盖和底板:拉丝,粒度 400 安装板:镀锌
供货范围	箱体后面和侧面封闭 门或双门在前面,配有锁杆 琴式控制台盖用箱盖定位支撑件和凸缘锁定在箱体中 双齿锁芯锁具 分段式底板 安装板
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 960 mm
安装板尺寸(宽 x 高)	730 mm x 780 mm

© Rittal 2025

特征

上部深度	480 mm
下部深度	400 mm
门数	1
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
基本材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
尺寸	宽度: 800 mm
	高度: 960 mm
	上部深度: 480 mm
	下部深度: 400 mm
包装单元	1件
净重	60
毛重	65.2
税率号	94032080
EAN	4028177031357
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

批准

批准	TÜV
	UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025 3

批准

解释

符合性声明 符合性声明 UK

© Rittal 2025

4