

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 2694.500 通用琴式控制台 TP

状态: 2026-7-2 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 2694.500 - 通用琴式控制台 TP

通用控制台 TP，一体式结构确保高稳定性和防护等级 IP 55。灵活的前部设计，可选抽屉或控制台前端。分开的机柜门实现可在任何方向进行访问与维护。可更换锁芯

特征

| | |
|---------------|---|
| 型号 | TP 2694.500 |
| 型式 | 配有较矮的前门 |
| 产品变更 | 通用控制台具有 VX25 并联机柜系统的新型装配板。 |
| 材料 | 箱体，底板：钢板 1.5 mm 门：钢板，2.0 mm 安装板：钢板，3.0 mm |
| 表面 | 箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板和底板：镀锌 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 带门的箱体 安装板 底板 |
| 尺寸 | 宽度: 600 mm 高度: 1,300 mm |
| 安装板尺寸 (宽 x 高) | 499 mm x 1,196 mm |
| 上部深度 | 417.5 mm |
| 下部深度 | 500 mm |
| IK 编码 | IK08 |
| 说明 | 用于带有短前门的通用控制台：为了符合防护等级的要求，需要安装琴式外伸托架。 |

特征

| | |
|---------------------------|--|
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| 基本材料 | 钢板 |
| 尺寸 | 宽度: 600 mm 高度: 1,300 mm 上部深度: 417.5 mm 下部深度: 500 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 72.2 kg |
| 毛重 | 76 kg |
| 税率号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| 产品描述 | AP 钢板带较矮的前门 7035 |

批准

| | |
|----|---------------------------|
| 批准 | TÜV UL + C-UL (listed) |
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |