

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# TP 2694.500

## 通用琴式控制台 TP

状态: 2026-2-9 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))



# TP 2694.500 - 通用琴式控制台 TP

通用控制台 TP，一体式结构确保高稳定性和防护等级 IP 55。灵活的前部设计，可选抽屉或控制台前端。分开的机柜门实现可在任何方向进行访问与维护。可更换锁芯

## 特征

型号	TP 2694.500
型式	配有较矮的前门
Product modification	通用控制台具有 VX25 并联机柜系统的新型装配板。
材料	箱体，底板：钢板 1.5 mm 门：钢板，2.0 mm 安装板：钢板，3.0 mm
表面	箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板和底板：镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	带门的箱体 安装板 底板
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 1,300 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	499 mm x 1,196 mm
上部深度	417.5 mm
下部深度	500 mm
IK 编码	IK08
说明	用于带有短前门的通用控制台：为了符合防护等级的要求，需要安装琴式外伸托架。

## 特征

防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
基本材料	钢板
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 1,300 mm 上部深度: 417.5 mm 下部深度: 500 mm
包装单元	1 件
净重	72.2
毛重	76
税率号	94032080
EAN	4028177031487
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

## 批准

批准	TÜV UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK