

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2730.010

检视窗

状态: 2026-2-10 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2730.010 - 检视窗 用于 AX

用于在 AX 箱上替代门和平面上的外部安装。



特征

| | |
|-------------------------|--|
| 型号 | FT 2730.010 |
| 型式 | 30 型材 |
| 产品描述 | 用于在 AX 箱上替代门和平面上的外部安装。 |
| 材料 | 框架：铝，经天然铝阳极氧化处理 玻璃片：丙烯酸玻璃 |
| 供货范围 | 包括塑料手柄，带安全锁芯，锁号为 3524 E |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | 防护等级 IP 54 |
| 与型号相匹配 | 1039.000 1339.000 1009.000 |
| 适用于 | 箱体类型: AX 宽度: = 600 mm 高度: = 380 mm |

特征

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 尺寸 | 宽度: 597 mm 高度: 377 mm 深度: 36 mm |
| 透明表明 | 检视窗宽度: 537 mm 检视窗高度: 317 mm |
| 适用于组件的安装深度 (最大) | 32 mm |
| 透明表明 | 宽度: 537 mm 高度: 317 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 2.6 |
| 毛重 | 2.72 |
| 税率号 | 76101000 |
| EAN | 4028177938465 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |