


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2735.500

系统检视窗

状态: 2026-6-1 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2735.500 - 系统检视窗 用于 VX、TS、VX SE

用于覆盖显示和操作仪器或开口，防止脏污和液体的侵入以及未经许可擅自使用的情况。



特征

| | |
|------------------|---|
| 型号 | FT 2735.500 |
| 型式 | 30 型材 |
| 产品描述 | 用于覆盖显示和操作仪器或开口，防止脏污和液体的侵入以及未经许可擅自使用的情况。 |
| 材料 | 带有锌压铸角连接件的铝挤压型材和单片安全玻璃。 |
| 表面 | 基本框架：粉末涂层，RAL 7035 铰链和锁具型材：经天然铝阳极氧化处理 |
| Value base frame | 采用单片安全玻璃：抗溶剂腐蚀和刮擦性能强，抗静电，断裂时人员受伤风险低。 系列化配置的双齿锁芯可用 A 型 27 mm 的锁芯和/或 Ergoform-S 锁具系统替换（高度 = 270 mm 除外） 开启角度为 180° 的铰链，易于悬置定位。 |

特征

| | |
|-------------------------|---|
| Value base frame | <p>由于匹配尺寸（管状门框可用作钻孔模板），在门上的固定非常方便。</p> <p>可简单进行高度调节。</p> <p>经过加固的门开口。</p> <p>覆盖了切割边沿。</p> <p>在密封圈上没有脏物，垫圈已固定且不可取下，打开时不会有脏物落下，液体不可流入窗后。</p> <p>框架型材高度为 30 mm 或 60 mm</p> |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | 防护等级 IP 54 |
| 说明 | <p>系列化配置的双齿锁芯可用 A 型 27 mm 的锁芯和/或 Ergoform-S 锁具系统替换（高度 = 270 mm 除外）</p> <p>不适用于户外架设</p> |
| 适用于 | <p>箱体类型: VX</p> <p>TS</p> <p>VX SE</p> <p>宽度: = 600 mm</p> |
| 尺寸 | <p>宽度: 500 mm</p> <p>高度: 270 mm</p> <p>深度: 47 mm</p> |
| 透明表明 | <p>检视窗宽度: 363 mm</p> <p>检视窗高度: 198 mm</p> |
| 适用于组件的安装深度（最大） | 33 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 3.016 kg |
| 毛重 | 3.22 kg |
| 税率号 | 76101000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |

特征

ECLASS 8.0

27182301

产品描述

FT 系统检视窗，用于 VX、TS、VX SE，30 套型材，宽x高x深：
500x270x47 mm，适用的宽度：600 mm

批准

证书

防护等级