Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

FT 2735.540
系统检视窗

状态: 2025-5-20 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

FT 2735.540 - 系统检视窗 用于 VX、TS、VX SE

用于覆盖显示和操作仪器或开口，防止脏污和液体的侵入以及未经许可擅自使用的情况。

特征

型号	FT 2735.540
型式	30 型材
产品描述	用于覆盖显示和操作仪器或开口，防止脏污和液体的侵入以及未经许可擅自使用的情况。
材料	带有锌压铸角连接件的铝挤压型材和单片安全玻璃。
表面	基本框架：粉末涂层，RAL 7035 铰链和锁具型材：经天然铝阳极氧化处理
Value base frame	采用单片安全玻璃：抗溶剂腐蚀和刮擦性能强，抗静电，断裂时人员受伤风险低。 系列化配置的双齿锁芯可用 A 型 27 mm 的锁芯和/或 Ergoform-S 锁具系统替换（高度＝ 270 mm 除外) 开启角度为 180° 的铰链，易于悬置定位。

© Rittal 2025

特征

Value base frame	由于匹配尺寸（管状门框可用作钻孔模板），在门上的固定非常方便。 可简单进行高度调节。 经过加固的门开口。 覆盖了切割边沿。 在密封圈上没有脏物，垫圈已固定且不可取下，打开时不会有脏物落下，液体不可流入窗后。 框架型材高度为 30 mm 或 60 mm
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	防护等级 IP 54
说明	系列化配置的双齿锁芯可用 A 型 27 mm 的锁芯和/或 Ergoform-S 锁具系统替换（高度＝ 270 mm 除外) 不适用于户外架设
适用于	箱体类型: VX TS VX SE 宽度: = 600 mm
尺寸	宽度: 500 mm 高度: 670 mm 深度: 47 mm
透明表明	检视窗宽度: 363 mm 检视窗高度: 598 mm
适用于组件的安装深度（最大）	33 mm
包装单元	1 件
净重	5.368
毛重	5.72
税率号	76101000
EAN	4028177476325
ETIM 9	EC002527

特征

ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

批准

证书	防护等级