


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2740.000

操作指示板

状态: 2026-1-9 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2740.000 - 操作指示板 用于 AE

用于在 AE 上替代门和平面上的加装。内部配有角连接件的框架结构，3mm铝板，从内部固定，并与框架夹紧和密封。



特征

型号	FT 2740.000
产品描述	用于在 AE 上替代门和平面上的加装。内部配有角连接件的框架结构，3mm铝板，从内部固定，并与框架夹紧和密封。
材料	铝，经天然铝阳极氧化处理
供货范围	铝制框架 指示板 铰链 固定件
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	防护等级 IP 54
说明	代替门进行安装时需要凸缘锁
适用于	箱体类型: AE 宽度: = 200 mm 高度: = 300 mm

特征

尺寸	宽度: 197 mm 高度: 297 mm 深度: 34 mm
Dimensions of aluminium plate	宽度: 143 mm 高度: 243 mm
可配置的平面	宽度: 127 mm 高度: 227 mm
关于订货编号的说明	对 AE 只能用在后壁上
包装单元	1 件
净重	1.237
毛重	1.42
税率号	76169990
EAN	4028177031838
E-Number Sweden	E3404521
ETIM 9	EC000747
ETIM 8	EC000747
ECLASS 8.0	27182204