
## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# FT 2741.000 操作指示板

状态: 2025-11-5 (来源: rittal.com/cn-zh)



### FT 2741.000 - 操作指示板 用于 AE

用于在 AE 上替代门和平面上的加装。内部配有角连接件的框架结构,3mm铝板,从内部固定,并与框架夹紧和密封。



#### 特征

T 2741.000 用于在 AE 上替代门和平面上的加装。内部配有角连接件的框架结 勾,3mm铝板,从内部固定,并与框架夹紧和密封。
4、3mm铝板,从内部固定,开与框架夹套和密封。
3) 3
吕,经天然铝阳极氧化处理 ————————————————————————————————————
吕制框架
旨示板
交链
固定件
方护等级 IP 54
弋替门进行安装时需要凸缘锁
箱体类型: AE
宽度: = 380 mm
高度: = 300 mm

© Rittal 2025 2

### 特征

尺寸	宽度: 377 mm
	高度: 297 mm
	深度: 34 mm
Dimensions of aluminium plate	宽度: 323 mm
	高度: 243 mm
可配置的平面	宽度: 307 mm
	高度: 227 mm
包装单元	1件
净重	1.843
毛重	2.043
税率号	76169990
EAN	4028177031852
E-Number Sweden	E3404522
ETIM 9	EC000747
ETIM 8	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025