


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2742.000

操作指示板

状态: 2026-1-31 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2742.000 - 操作指示板 用于 AE

用于在 AE 上替代门和平面上的加装。内部配有角连接件的框架结构，3mm铝板，从内部固定，并与框架夹紧和密封。



特征

型号	FT 2742.000
产品描述	用于在 AE 上替代门和平面上的加装。内部配有角连接件的框架结构，3mm铝板，从内部固定，并与框架夹紧和密封。
材料	铝，经天然铝阳极氧化处理
供货范围	铝制框架 指示板 铰链 固定件
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	防护等级 IP 54
说明	代替门进行安装时需要凸缘锁
适用于	箱体类型: AE 宽度: = 380 mm 高度: = 380 mm

特征

尺寸	宽度: 377 mm 高度: 377 mm 深度: 34 mm
Dimensions of aluminium plate	宽度: 323 mm 高度: 323 mm
可配置的平面	宽度: 307 mm 高度: 307 mm
包装单元	1 件
净重	2.182
毛重	2.382
税率号	76169990
EAN	4028177031876
E-Number Sweden	E3404523
ETIM 9	EC000747
ETIM 8	EC000747
ECLASS 8.0	27182204