

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2760.010

检视窗

状态: 2026-1-11 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

FT 2760.010 - 检视窗 用于 AX

用于在 AX 箱上替代门和平面上的外部安装。



特征

型号	FT 2760.010
型式	60 型材
产品描述	用于在 AX 箱上替代门和平面上的外部安装。
材料	框架: 铝, 经天然铝阳极氧化处理 玻璃片: 丙烯酸玻璃
供货范围	包括塑料手柄, 带安全锁芯, 锁号为 3524 E
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	防护等级 IP 54
与型号相匹配	1039.000 1339.000 1009.000
适用于	箱体类型: AX 宽度: = 600 mm 高度: = 380 mm

特征

尺寸	宽度: 597 mm 高度: 377 mm 深度: 62 mm
透明表明	检视窗宽度: 537 mm 检视窗高度: 317 mm
适用于组件的安装深度 (最大)	58 mm
包装单元	1 件
净重	3.245
毛重	3.3
税率号	76101000
EAN	4028177938571
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
