### Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





## FT 2762.010

# 检视窗

状态: 2025-11-9 (来源: rittal.com/cn-zh)



#### FT 2762.010 - 检视窗 用于 AX

用于在AX箱上替代门和平面上的外部安装。







#### 特征

FT 2762.010
60 型材
用于在 AX 箱上替代门和平面上的外部安装。
框架: 铝,经天然铝阳极氧化处理 玻璃片: 丙烯酸玻璃
包括塑料手柄,带安全锁芯,锁号为 3524 E
防护等级 IP 54
1012.000 1076.000 1376.000
箱体类型: AX 宽度: = 600 mm 高度: = 760 mm

© Rittal 2025 2

#### 特征

尺寸	宽度: 597 mm
	高度: 757 mm
	深度: 62 mm
透明表明	检视窗宽度: 537 mm
	检视窗高度: 697 mm
适用于组件的安装深度(最大)	58 mm
包装单元	1件
净重	4.482
毛重	4.682
税率号	76101000
EAN	4028177938595
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025