

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



状态: 2026-1-28 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2793.560 - 检视窗 不锈钢

用于覆盖显示和操作仪器或开口，防止脏污和液体的侵入以及未经许可擅自使用的情况。不锈钢材料 1.4301 (AISI 304)。



特征

型号	FT 2793.560
产品描述	系列化配置有安装在内部的 130° 铰链和四周密封圈。
材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304) 单片安全玻璃
供货范围	包括固定件
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	防护等级 IP 54
说明	系列化配置的双齿锁芯可用 A 型 27 mm 的锁芯和/或 Ergoform-S 锁具系统替换（高度 = 270 mm 除外）
尺寸	宽度: 522 mm 高度: 600 mm 深度: 38 mm

特征

透明表明	检视窗宽度: 408 mm 检视窗高度: 543 mm
适用于组件的安装深度 (最大)	31 mm
包装单元	1 件
净重	6.175
毛重	6.5
税率号	76101000
EAN	4028177149656
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204