

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2796.000

## 丙烯酸玻璃罩

状态: 2026-7-11 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2796.000 - 丙烯酸玻璃罩

保护标准 19" 或公制尺寸的显示和操作元件。

## 特征

型号	FT 2796.000
型式	英制
产品描述	带安全锁，锁号为 3524 E。1
材料	框架：带有压铸角连接件的铝挤压型材 玻璃片：丙烯酸玻璃，烟灰色
供货范围	包括铰链和安装固定件。 包括锁号为 3524 E 的安全锁芯
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	防护等级 IP 54
尺寸	宽度: 534 mm 高度: 425 mm 深度: 47.5 mm
透明表明	检视窗宽度: 494 mm 检视窗高度: 404.5 mm
适用于组件的安装深度（最大）	43 mm
安装尺寸	Installation depth for components: 482.6 mm 组件的安装宽度: 19"
包装单元	1 件
净重	2.475 kg
毛重	2.675 kg
税率号	39205100
ETIM 9	EC002527

# 特征

---

ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301
产品描述	FT2796 树脂玻璃盖

---