

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SO 2890.000

水平支脚

状态: 2025-12-11 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SO 2890.000 - 水平支脚 用于不锈钢 TS 底座和完整的不锈钢底座

用于直接安装在底座 TS 和完整的底座上。在例如清洁地面等情况下不妨碍工作，并可对地面不平整的情况进行补偿调节。

## 特征

型号	SO 2890.000
产品描述	用于直接安装在底座 TS 和完整的底座上。在例如清洁地面等情况下不妨碍工作，并可对地面不平整的情况进行补偿调节。
您的获益	自由进入，进行例如底部清洁 用于在地面不平整的情况下调节高度差异
材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
安装可能性	用于直接安装在 TS 底座和完整的底座上
每个零件的承载力 (静载)	400 kg
尺寸	螺纹: M16
找平范围	45 - 120 mm
包装单元	4 件
净重	2.4
毛重	2.74
税率号	73181900
EAN	4028177034044
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721

# 特征

---

ECLASS 8.0

27182003