Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 3052.000 母线支架

状态: 2025-11-4 (来源: rittal.com/cn-zh)



SV 3052.000 - 母线支架

针对母线系统 1250 A (100 mm)、1600 A (185 mm)、2500 A (150 mm)、3000 A (150 mm)。

特征

型号	SV 3052.000
材料	玻璃纤维增强的热塑性聚脂 (PBT)
	防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
极数	3 极
	185 mm
适合于母线	50 x 10
	60 x 10
	80 x 10
额定电流 最大	1,600 A
关于订货编号的说明	母线支架的基本元器件也可作为单极支架使用。
尺寸	宽度: 24 mm
	高度: 515 mm
	深度: 51 mm
包装单元	2件
净重	1.26
毛重	1.338
税率号	85369010
EAN	4028177035751
ETIM 9	EC001166
ETIM 8	EC001166

© Rittal 2025 2

特征

ECLASS 8.0 27400607

批准

批准	ABS
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025 3