Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3127.100 空气/空气热交换器 TopTherm

状态: 2025-11-15 (来源: rittal.com/cn-zh)



SK 3127.100 - 空气/空气热交换器 TopTherm 壁挂式,带调节功能

完成全部布线连接的壁挂式热交换器单元,带调节系统和数字温度显示器。

特征

型号	SK 3127.100
型式	壁装式
产品描述	由于内部与外部两个空气循环完全分离,因此特别适用于具有腐蚀性
	的环境条件中使用的空气/空气热交换器。
颜色	RAL 7035
供货范围	已完成全部连接的单元
	插入式接线板
	温度超过规定值时的无电位故障信号触点
	钻孔模板
	安装固定件
比热功率	30 W/K
气流量(自由送风)	50 Hz 时的外部回路: 480 m³/h
	60 Hz 时的外部回路: 525 m³/h
	50 Hz 时的内部回路: 480 m³/h
	60 Hz 时的内部回路: 525 m³/h
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 0.56 A
	在 60 Hz 条件下: 0.68 A
尺寸	宽度: 400 mm
	高度: 950 mm
	深度: 205 mm

© Rittal 2025

特征

前置熔断器	自动保险器/熔丝: 2 A
温度调节器	数字式温度调节器(出厂设置 +35 °C)
工作温度范围	-5 °C55 °C
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	内循环防护等级 IP 54 外循环防护等级 IP 34
包装单元	1件
净重	18.413
毛重	19.382
税率号	84158300
EAN	4028177388963
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711

批准

批准	UR + C-UR (recognized)
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025 3