

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3129.100

## 空气/空气热交换器 TopTherm

状态: 2026-4-18 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3129.100 - 空气/空气热交换器 TopTherm 壁挂式，带调节功能

完成全部布线连接的壁挂式热交换器单元，带调节系统和数字温度显示器。

## 特征

|           |  |
|-----------|--|
| 型号        | SK 3129.100  |
| 型式        | 壁装式  |
| 产品描述      | 由于内部与外部两个空气循环完全分离，因此特别适用于具有腐蚀性的环境条件中使用的空气/空气热交换器。  |
| 颜色        | RAL 7035   |
| 供货范围      | 已完成全部连接的单元<br>插入式接线板<br>温度超过规定值时的无电位故障信号触点<br>钻孔模板<br>安装固定件  |
| 比热功率      | 60 W/K   |
| 气流量（自由送风） | 50 Hz 时的外部回路: 860 m <sup>3</sup> /h<br>60 Hz 时的外部回路: 900 m <sup>3</sup> /h<br>50 Hz 时的内部回路: 860 m <sup>3</sup> /h<br>60 Hz 时的内部回路: 900 m <sup>3</sup> /h |
| 额定工作电压    | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| 额定电流 最大   | 在 50 Hz 条件下: 0.75 A<br>在 60 Hz 条件下: 0.8 A  |
| 尺寸        | 宽度: 400 mm<br>高度: 950 mm<br>深度: 225 mm   |

## 特征

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 前置熔断器                     | 自动保险器/熔丝: 2 A                  |
| 温度调节器                     | 数字式温度调节器 (出厂设置 +35 °C)         |
| 工作温度范围                    | -5 °C...55 °C                  |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | 内循环防护等级 IP 54<br>外循环防护等级 IP 34 |
| 包装单元                      | 1 件                            |
| 净重                        | 20.664 kg                      |
| 毛重                        | 22.752 kg                      |
| 税率号                       | 84158300                       |
| ETIM 9                    | EC002514                       |
| ETIM 8                    | EC002514                       |
| ECLASS 8.0                | 27180711                       |
| 产品描述                      | SK 空气热交换器                      |

## 批准

|    |                        |
|----|------------------------|
| 批准 | UR + C-UR (recognized) |
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK      |