## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3148.007 顶装风扇,顶部通风

状态: 2025-11-18 (来源: rittal.com/cn-zh)



## SK 3148.007 - 顶装风扇,顶部通风

装入所有面积足够大的顶部,风扇气流量 360 m3/h。

#### 特征

	SK 3148.007
型式	无风扇电机
Product modification	装配开口不兼容。再次使用顶盖时需要使用 5050.700 适配器连接架
材料	钢板,喷漆
颜色	RAL 7035
供货范围	密封固定材料
	钻孔模板
尺寸	宽度: 420 mm
	高度: 65 mm
	深度: 340 mm
安装开口截面	开孔宽度: 345 mm
	开孔深度: 265 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 43
说明	通过加装带有过滤垫的过滤器支架可以在顶盖排气扇 3148.007 中达
	到防护等级 IP 44
工作温度范围	-10 °C60 °C
包装单元	1件
净重	2.644
毛重	2.844
税率号	73269098

© Rittal 2025 2

#### 特征

EAN	4028177165335
ECLASS 8.0	27180716

© Rittal 2025 3