


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3149.440**

**TopTherm 顶装式风扇**

状态: 2026-3-11 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3149.440 - TopTherm 顶装式风扇 用于 TS 8

TS 顶盖风扇可精确安装到 TopTherm 顶装式冷却设备的开口处。所有空间足够大的顶盖平面上也可以完成上述安装操作。VX IT 系列产品的后续型号不兼容此安装开口。若要在 VX IT 中继续使用原顶板，则需要适配框架 5050.701。

## 特征

型号	SK 3149.440
产品描述	主动式顶装式风扇与中小功率等级 TopTherm 顶装式空调的安装口完全匹配。
产品变更	装配开口不兼容。再次使用顶盖时需要使用 5050.701 适配器框架
材料	钢板，喷漆
颜色	RAL 7035
供货范围	连接好的单元配有嵌装轴流风扇 密封固定材料
额定工作电压	400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
额定功率 Pel	在 50 Hz 条件下: 95 W 在 60 Hz 条件下: 140 W
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 0.35 A 在 60 Hz 条件下: 0.35 A
尺寸	宽度: 550 mm 高度: 125 mm 深度: 370 mm
安装开口截面	开孔宽度: 475 mm 开孔深度: 260 mm
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 43

## 特征

---

工作温度范围	-10 °C...55 °C
噪音等级	在 50 Hz 条件下: 68 dB(A) 在 60 Hz 条件下: 69 dB(A)
包装单元	1 件
净重	8.664 kg
毛重	9.12 kg
税率号	84145915
ECLASS 8.0	27180716
产品描述	SK RTT R/安装 风扇 & VENT

## 批准

---

解释	符合性声明
----	-------