


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3149.820

TopTherm 顶装式风扇

状态: 2026-3-12 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3149.820 - TopTherm 顶装式风扇 用于 TS 8

TS 顶盖风扇可精确安装到 TopTherm 顶装式冷却设备的开口处。所有空间足够大的顶盖平面上也可以完成上述安装操作。VX IT 系列产品的后续型号不兼容此安装开口。若要在 VX IT 中继续使用原顶板，则需要适配框架 5050.701。

特征

型号	SK 3149.820
产品描述	主动式顶装式风扇与中小功率等级 TopTherm 顶装式空调的安装口完全匹配。
产品变更	装配开口不兼容。再次使用顶盖时需要使用 5050.701 适配器框架
材料	钢板，喷漆
颜色	RAL 7035
供货范围	连接好的单元配有嵌装轴流风扇 密封固定材料
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定功率 Pel	在 50 Hz 条件下: 170 W 在 60 Hz 条件下: 225 W
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 0.75 A 在 60 Hz 条件下: 1.1 A
尺寸	宽度: 550 mm 高度: 125 mm 深度: 370 mm
安装开口截面	开孔宽度: 475 mm 开孔深度: 260 mm
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 43

特征

工作温度范围	-10 °C...55 °C
噪音等级	在 50 Hz 条件下: 69 dB(A) 在 60 Hz 条件下: 70 dB(A)
包装单元	1 件
净重	9.87 kg
毛重	10.389 kg
税率号	84145915
ECLASS 8.0	27180716
产品描述	SK RTT R/安装 风扇 & VENT

批准

解释	符合性声明
----	-------