

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3164.230

顶装风扇

状态: 2026-6-19 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3164.230 - 顶装风扇 用于 VX、VX IT

办公室区域的顶装式风扇噪音电平极低 (40 dB)，容积流量更高（自由送风 1500 m³/h）。



特征

型号	SK 3164.230
您的获益	安装简单，在带有盖板的规格中完全不需要进行安装开口的生产加工。 已接好线
材料	钢板，喷漆
颜色	RAL 7035
供货范围	顶装风扇 包括固定件
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 0.3 A 在 60 Hz 条件下: 0.35 A
尺寸	宽度: 511 mm 高度: 227 mm 深度: 511 mm
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	内循环防护等级 IP 54
说明	采用两块通风性底座护板时，在 40Pa 反向压力下，将规定的气流量降至 800 m ³ /h

特征

工作温度范围	20 °C...55 °C
包装单元	1 件
净重	18.35 kg
毛重	19.36 kg
税率号	84145915
ECLASS 8.0	27180716
产品描述	顶 安装 风扇 230V 50/60HZ

批准

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------