

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3165.830 门装式风扇

状态: 2026-5-13 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3165.830 - 门装式风扇

用于安装在服务器机柜的管状门框上（前门或后门）和支持 IT 设备的水平空气导流。

特征

型号	SK 3165.830
产品描述	用于加装到已现有的 DK-TS 上。专门用于安装在钢板网孔单门上。 随着服务器机柜和网络机柜安装密度的日益提高，使得箱体的主动直接通风必不可少。固定在后门或前门管状门框上的门装式风扇，能够提供水平送风送到服务器，这样就能实现主动式组件的快速散热。
您的获益	通过加装两个风扇扩展组件可将风扇气流量提高到 1200 m ³ /h。 通过转动风扇可以轻松地改变气流方向。 多个门装式组件可串联安装。 可简单地安装在管状门框上。 已接好线
颜色	RAL 7035
供货范围	2 个风扇 连接电缆 (2.5 m) 包括固定件
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定功率 Pel	在 50 Hz 条件下: 70 W 在 60 Hz 条件下: 70 W
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 0.38 A 在 60 Hz 条件下: 0.36 A
尺寸	宽度: 693 mm 高度: 606 mm 深度: 64.5 mm
说明	只能装在管状门框上!

特征

噪音等级	55 dB(A)
适用于	箱体类型: 服务器机柜 TS 8 DK-TS 宽度: 800 mm
工作温度范围	20 °C...55 °C
包装单元	1 件
净重	11.523 kg
毛重	12.129 kg
税率号	73269098
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
产品描述	SK 风扇 横梁 2 风扇S