Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3166.115 顶装风扇

状态: 2025-12-19 (来源: rittal.com/cn-zh)



SK 3166.115 - 顶装风扇 用于 VX IT, TS IT

用于办公区的顶部排气扇,噪音水平非常低,为 39 dB(A),风力大(自由吹风 1245 至 1345 m³/ h)。

特征

型 号	SK 3166.115
您的获益	连接方便,采用 C13 设备插座
	带预设的特性曲线,高能效的转速调节
	运行噪音超低,因此适用于办公区
	国际认证和多种电压供应,可应用于世界各地
使用范围	用于办公室范围
作用方式	通过转速受控的风扇调节功率,以适应实际需求
材料	钢板,喷漆
颜色	RAL 9005
供货范围	1 个风扇单元
	速度控制器
	已接好线
	包括固定件
	安装说明书和简要操作说明书
	不带顶板
额定工作电压	100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
关于订货编号的说明	采用两块通风性底座护板时,在 40Pa 反向压力下,将规定的气流量
	降至 800 m³/h
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 0.5 A
	在 60 Hz 条件下: 0.5 A
型式	已预装

© Rittal 2025

2

特征

尺寸	宽度: 470 mm
	高度: 200 mm
	深度: 470 mm
安装开口截面	宽度:410 mm
	深度:410 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 20
温度调节器	转速可控的风扇
工作温度范围	5 °C55 °C
额定功率 Pel	额定功率 L35 L35/50 Hz: 24 W
	额定功率 L35 L35/60 Hz: 24 W
气流量(自由送风)	1,245 m³/h
气流量(工作点)	800 m ³ /h
噪音等级(工作点)	39 dB(A)
前置熔断器	自动保险器/熔丝: 10 A
包装单元	1件
净重	11.267
毛重	11.86
税率号	84145915
EAN	4028177966260
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

© Rittal 2025

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明

© Rittal 2025 4