

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3166.115

顶装风扇

状态: 2026-5-22 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3166.115 - 顶装风扇 用于 VX IT, TS IT

用于办公区的顶部排气扇，噪音水平非常低，为 39 dB(A)，风力大（自由吹风 1245 至 1345 m³/h）。

特征

| | |
|-----------|--|
| 型号 | SK 3166.115 |
| 您的获益 | 连接方便，采用 C13 设备插座 带预设的特性曲线，高效率的转速调节 运行噪音超低，因此适用于办公区 国际认证和多种电压供应，可应用于世界各地 |
| 使用范围 | 用于办公室范围 |
| 作用方式 | 通过转速受控的风扇调节功率，以适应实际需求 |
| 材料 | 钢板，喷漆 |
| 颜色 | RAL 9005 |
| 供货范围 | 1 个风扇单元 速度控制器 已接好线 包括固定件 安装说明书和简要操作说明书 不带顶板 |
| 额定工作电压 | 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| 关于订货编号的说明 | 采用两块通风性底座护板时，在 40Pa 反向压力下，将规定的气流量降至 800 m ³ /h |
| 额定电流 最大 | 在 50 Hz 条件下: 0.5 A 在 60 Hz 条件下: 0.5 A |
| 型式 | 已预装 |

特征

| | |
|--------------------------|--|
| 尺寸 | 宽度: 470 mm 高度: 200 mm 深度: 470 mm |
| 安装开口截面 | 宽度: 410 mm 深度: 410 mm |
| 防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准 | IP 20 |
| 温度调节器 | 转速可控的风扇 |
| 工作温度范围 | 5 °C...55 °C |
| 额定功率 Pel | 额定功率 L35 L35/50 Hz: 24 W 额定功率 L35 L35/60 Hz: 24 W |
| 气流量 (自由送风) | 1,245 m ³ /h |
| 气流量 (工作点) | 800 m ³ /h |
| 噪音等级 (工作点) | 39 dB(A) |
| 前置熔断器 | 自动保险器/熔丝: 10 A |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 11.267 kg |
| 毛重 | 11.86 kg |
| 税率号 | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| 产品描述 | SK Roof-mounted fan 100-130 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 800 m ³ /h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 9005 |

批准

| | |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|

| | |
|----|-------|
| 解释 | 符合性声明 |
|----|-------|