
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3169.007 顶装风扇,顶部通风

状态: 2025-11-17 (来源: rittal.com/cn-zh)



SK 3169.007 - 顶装风扇,顶部通风

装入所有面积足够大的顶部,风扇气流量 360 m3/h。

特征

型号	SK 3169.007
型式	连接好的单元配有嵌装轴流风扇
Product modification	装配开口不兼容。再次使用顶盖时需要使用 5050.700 适配器连接架
材料	钢板,喷漆
颜色	RAL 7035
供货范围	密封固定材料
	钻孔模板
	连接电缆 (3 m)
额定工作电压	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定功率 Pel	在 50 Hz 条件下: 65 W
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 0.55 A
尺寸	宽度: 420 mm
	高度: 95 mm
	深度: 340 mm
安装开口截面	开孔宽度: 345 mm
	开孔深度: 265 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 43
说明	通过加装带有过滤垫的过滤器支架可以在顶盖排气扇 3148.007 中达
	到防护等级 IP 44
工作温度范围	-10 °C60 °C
噪音等级	在 50 Hz 条件下: 53 dB(A)

© Rittal 2025

特征

包装单元	1件
净重	5.828
毛重	6.135
税率号	84145915
EAN	4028177165359
ECLASS 8.0	27180716

© Rittal 2025 3