

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3183.125

## 折叠式过滤器

状态: 2026-6-2 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3183.125 - 折叠式过滤器 用于过滤风扇和顶装式风扇、冷却设备和冷水机

与传统的无纺布过滤器相比，高质量的折叠式过滤器技术能够显著提高流量，从而提高设备的性能并降低能耗。此外，过滤性能的提升可减少机柜或设备中的灰尘，使用寿命的提高可显著降低维修成本。



## 特征

|        |  |
|--------|--|
| 型号     | SK 3183.125  |
| 型式     | 用于过滤器风扇/输出过滤器  |
| 材料     | 折叠式过滤垫：聚酯底座，熔喷聚碳酸酯<br>吸附垫：100% 聚酯                                    |
| 颜色     | 白色   |
| 说明     | 仅与原装威图过滤垫组合使用时才可确保达到设备的功率参数、防护等级和许可数值。                               |
| 与型号相匹配 | 3243.3xx<br>3243.7xx<br>3243.900<br>3244.7xx<br>3244.900<br>3245.9xx |

# 特征

---

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 尺寸                        | 宽度: 280 mm<br>高度: 282 mm<br>深度: 21 mm  |
| 吸附垫尺寸                     | 宽度: 289 mm<br>高度: 289 mm   |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 55, 当安装在过滤器风扇/输出过滤器上时   |
| 防护等级                      | 与过滤器风扇/输出过滤器 3245.xxx 搭配使用时, 防护等级为 IP52  |
| 关于订货编号的说明                 | 不适合用于 EMC 过滤风扇。  |
| 包装单元                      | 5 件  |
| 净重                        | 0.57 kg  |
| 毛重                        | 0.62 kg  |
| 税率号                       | 56039390   |
| ETIM 9                    | EC002513   |
| ETIM 8                    | EC002513   |
| ECLASS 8.0                | 27180706   |
| 产品描述                      | SK 折叠式过滤器垫, IP 55, 用于过滤器风扇/输出过滤器<br>3243./3244./3245.xxx, 宽x高x深: 280x280x21 mm |

# 批准

---

|    |                        |
|----|------------------------|
| 批准 | UR + C-UR (recognized) |
|----|------------------------|