Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3185.530 壁挂式冷却装置Blue e+

状态: 2025-11-2 (来源: rittal.com/cn-zh)



SK 3185.530 - 壁挂式冷却装置Blue e+ 1.6-5.5 kW

高能效 Blue e+ 壁挂式冷却设备,制冷量范围为 1600 W 至 5500 W。由于采用了转速控制组件和热管技术,平均节能 75%。有碳钢和不锈钢规格可选。



特征

| SK 3185.530 | |
|--|--|
| 壁装式 | |
| 通过转速控制组件及热管技术平均可节省 75 % 的用电量。 | |
| 凭借其独特的多电压兼容能力,全球通用 | |
| 通过养护型冷却延长控制箱和冷却装置所有组件的使用寿命 | |
| 通过触屏和智能接口进行直观操作 | |
| 自 2024 年初起,不再标配用于保护冷却设备电气连接用接线盒的盖 | |
| 板。可选择订购配件 3355.200 和 3355.210 盖板。 | |
| 不锈钢 1.4301 (AISI 304) | |
| RAL 9007 | |
| 带疏水 RiNano 涂层的冷凝器 | |
| 集成式电冷凝液蒸发器 | |
| 包括固定件 | |
| 已接好线(可插接的接线板) | |
| 为便于对冷却设备和 Blue e+ 冷却装置进行远程监控和联网,请使用 | |
| 产品编号为 3124.300 的 IoT 通讯模块。通过对设备数据、状态和系 | |
| | |
| | |

© Rittal 2025

特征

| 总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求 | 冷却功率 L35 L35/50 Hz: 1.6 kW 冷却功率 L35 L35/60 Hz: 1.6 kW 冷却功率 L35 L50/50 Hz: 1.2 kW 冷却功率 L35 L50/60 Hz: 1.2 kW |
|--------------------------------------|--|
| 额定工作电压 | 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz |
| 说明 | 请遵守装配提示。 一旦下载该软件,使用者便与威图达成了根据许可条款免费使用该软件的协议。 只能用于半户外区域(具体见说明书) |
| 关于订货编号的说明 | 公差: 110 V -10 % (99 V) 和 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) 和 480 V +6 % (509 V) |
| 额定功率 | 0.7 kW |
| 气流量(自由送风) | 外部回路: 895 m³/h 内部回路: 700 m³/h |
| 能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35 | 制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.96 制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 2.96 |
| 季节性的能效比值 (SEER) 50/60 Hz | 6.4 |
| 型式 | 壁装式 |
| 尺寸 | 宽度: 400 mm 高度: 950 mm 深度: 310 mm |
| 必要的安装口 | 开孔宽度: 383 mm 开口高度: 929 mm |
| ──────────────────────────────────── | 内循环防护等级 IP 55 |
| Protection category NEMA | UL Type 12 UL Type 3R |
| | |

© Rittal 2025 3

特征

| 制冷剂/制冷媒质 | 制冷剂: R-513A |
|---|---|
| | 量: 0.76 kg |
| | 全球暖化潜势 (GWP): 631 |
| | CO2 等值物 (CO2e): 0.48 t |
| 温度调节器 | e+ 控制器(出厂设置 +35 °C) |
| 工作温度范围 | -20 °C60 °C |
| 贮存温度范围 | -40 °C70 °C |
| 制冷剂回路(主动)工作温度范围 | 3 °C60 °C |
| 热管工作温度范围 | -20 °C45 °C |
| 调节范围 | 20 °C50 °C |
| 额定功率 Pel | 额定功率 L35 L35/50 Hz: 0.54 kW |
| | 额定功率 L35 L35/60 Hz: 0.54 kW |
| | 额定功率 L35 L50/50 Hz: 0.61 kW |
| | 额定功率 L35 L50/60 Hz: 0.61 kW |
| 允许的工作压力(p 最大) | 24 巴 |
| 包装单元 | 1件 |
| 净重 | 40.3 |
| 毛重 | 46.375 |
| 税率号 | 84158200 |
| Custom Tariff Number China (deviation to global nr) | Differing customs tariff number for China: 84180000 |
| EAN | 4028177934658 |
| E-Number Sweden | E3465318 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| | |

© Rittal 2025 4

特征

| ECLASS 8.0 | 27180704 |
|------------|----------|

批准

| 批准 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|
| 证书 | EAC |
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |

© Rittal 2025 5