

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.800

门空调 - VX25空调门

状态: 2026-5-10 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.800 - 门空调 - VX25空调门 用于冷却模块的安装

钢板制成的空调门用于安装 SK 3307.7XX 至 3310.7XX 型号的空调模块。



特征

| | |
|-----------|---|
| 型号 | SK 3201.800 |
| 产品描述 | 钢板材质的空调门用于安装 SK 3307.7XX 至 3310.7XX 型号的空调模块。空调门与机柜的整体设计完美契合。 |
| 材料 | 钢板 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 不配备预装冷却模块的空调门 180° 铰链，开门角度约 130° |
| 关于订货编号的说明 | 与 VX 机柜适配 在宽度为 1200 mm 的 VX 机柜中，可使用现有的铰接门，并且不受左侧或右侧设备位置的影响 门铰链在右边 |
| 适用于 | 箱体类型: VX: = 600 mm: = 1,800 mm 箱体类型: = 1,200 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 25.7 kg |
| 毛重 | 26.8 kg |
| 税率号 | 94039910 |

特征

| | |
|------------|--|
| ETIM 9 | EC002510 |
| ETIM 8 | EC002510 |
| ECLASS 8.0 | 27180702 |
| 产品描述 | SK climate control door for cooling module,, for VX25 600/1200 mm wide, 1800 mm high, door hinge right |

批准

| | |
|----|--|
| 解释 | Declaration of conformity - F-gas regulation |
|----|--|