Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3201.960 环形变压器

状态: 2025-12-15 (来源: rittal.com/cn-zh)



SK 3201.960 - 环形变压器 初级连接 115 V/400 V

用于 230 V 规格的壁挂式空气/水热交换器的电源供电。可选配 115 V 或 400 V 主接头。

特征

型号	SK 3201.960
产品描述	用于 230 V 规格的壁挂式空气/水热交换器的电源供电。可配备 115 V
	或 400 V 主接头。
技术数据	功率 110 VA
	允许电压偏差 ±10 %
	初级连接,长 3500 mm
	次级连接,长 1500 mm
	安装在符合 EN 50 022 标准的 35 mm 支承轨上
供货范围	环形变压器
	安装固定件
包装单元	1件
Snap-mounting to support rails	是的
TS 35	
与型号相匹配	3363.X0X
	3364.X0X
	3212.230
	3214.100
	3214.700
	3215.100
	3215.700
尺寸	宽度: 105 mm
	高度: 123 mm

© Rittal 2025

特征

额定工作电压	230 V(次级), 1~, 50 Hz/60 Hz 400 V(初级), 2~, 50 Hz/60 Hz
净重	2.2
毛重	3.214
税率号	85043121
EAN	4028177690226
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

批准

证书	EAC
解释	符合性声明

© Rittal 2025 3