Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3201.990 接头组合

状态: 2025-12-1 (来源: rittal.com/cn-zh)



SK 3201.990 - 接头组合 用于空气/水热量交换器

用以进行专业的水管安装和体积量控制。

特征

型号	SK 3201.990
产品描述	用以进行专业的水管安装和体积流量控制。 视用途而定可相应截短 压力软管。
材料	水管路组件 EPDM/ 黄铜
供货范围	回水管 液体顺流管包括用于控制流量的平衡阀 (调节区 3 至 12 l/分钟) 安装固定件
长度	3,600 mm
接水口	G ⊠" IG
与型号相匹配	3209.XX0 3210.XX0 3216.480 3363.XX0 3364.XX0 3373.XX0 3374.XX0
尺寸	长度: 3,600 mm
允许的工作压力(p 最大)	1 - 10 巴
包装单元	1件
净重	4
毛重	4.58

© Rittal 2025 2

特征

税率号	85444290
EAN	4028177709270
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

批准

证书 EAC

3