

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3210.504

空气/水热交换器

状态: 2026-5-13 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3210.504 - 空气/水热交换器 顶装式

顶装式冷却设备。冷却功率 1.87 kW - 4 kW。防护等级标配为 IP 55。特别适合用于恶劣的环境中。灵活的水连接方式可供选择。



特征

| | |
|----------|--|
| 型号 | SK 3210.504 |
| 型式 | 不锈钢导水零件 (1.4571) |
| 产品描述 | 用于在恶劣环境以及温度范围高达 +70 °C 的环境条件中使用。空气/水热交换器可以被安装在机柜的顶部，灵活的水管连接方式可供选取。 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 已接好线（可插接的接线板） 钻孔模板 密封垫 安装固定件 |
| 总冷却功率 | 400 l/h 时 L 35 W 10: 3 kW |
| 额定工作电压 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| 额定功率 Pel | 在 50 Hz 条件下: 100 W 在 60 Hz 条件下: 120 W |

特征

| | |
|--------------------------|---|
| 额定电流 最大 | 在 50 Hz 条件下: 0.44 A 在 60 Hz 条件下: 0.5 A |
| 允许的工作压力 (p 最大) | 1: 10 巴 |
| 接线方式 | 插入式接线板 |
| 开关打开持续时间 | 100 % |
| 冷却媒质 | 水 (规范见我们的网站) |
| 进水温度 | 1 °C...30 °C |
| 接水口 | ½" 软管接头 G ¾" AG |
| 温度调节器 | e 舒适型控制器 (出厂设置 +35 °C) |
| 工作温度范围 | 1 °C...70 °C |
| 尺寸 | 宽度: 597 mm 高度: 417 mm 深度: 475 mm |
| 关于订货编号的说明 | 供货时间请洽询 |
| 防护等级 | 防护等级 IP 65 请洽询 |
| 前置熔断器 | 自动保险器/熔丝: 4 A |
| 调节范围 | 20 °C...55 °C |
| 防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准 | IP 55 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 34.7 kg |
| 毛重 | 37 kg |
| 税率号 | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |

特征

| | |
|------------|---|
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| 产品描述 | SK 空气/水热交换器 顶装式, 3.0 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, e 舒适型控制器, 不锈钢导水零件 (1.4571), 宽x高x深: 597 x 417 x 475 mm |

批准

| | |
|----|-------|
| 解释 | 符合性声明 |
|----|-------|
