

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3236.124 Mini 风扇

状态: 2026-6-25 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3236.124 - Mini 风扇

紧凑型直流风扇用于冷却箱体或箱体中的元件。

## 特征

型号	SK 3236.124
产品描述	紧装式直流风扇用于冷却箱体或箱体中的组件。
供货范围	风扇 固定螺钉 防接触保护
额定工作电压	24 V (直流)
额定功率 $P_{el}$	在直流电下: 1 W
尺寸	宽度: 60 mm 高度: 60 mm 深度: 25.4 mm
说明	通过 2 条单芯导线 (长度约为 300 mm) 进行电气连接
工作温度范围	-20 °C...70 °C
噪音等级	在直流电下: 20 dB(A)
包装单元	1 件
净重	0.11 kg
毛重	0.12 kg
税率号	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

# 特征

---

产品描述

SK mini风扇, 21 m<sup>3</sup>/h 24 V, DC

# 批准

---

批准

UR

解释

符合性声明