Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3237.200 输出过滤器

状态: 2025-11-19 (来源: rittal.com/cn-zh)



SK 3237.200 - 输出过滤器 标准型

为了通过对流进行通风,可在控制机柜的下面和上面分别安装一个输出过滤器。



特征

	SK 3237.200
产品描述	为了通过对流进行通风,可在控制机柜的下面和上面分别安装一个排 出过滤器。
材料	ABS
颜色	RAL 7035
供货范围	输出过滤器
	无纺纤维过滤垫
安装开口截面	开孔宽度: 92 mm
	开口高度: 92 mm
与型号相匹配	SK 3237.1xx
尺寸	宽度: 116.5 mm
	高度: 116.5 mm
	深度: 16 mm
防护等级 NEMA	UL Type 12,带无纺纤维过滤垫
	类型 3
	3R 型,带绒布过滤器和防喷水罩

© Rittal 2025 2

特征

防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 54,带无纺纤维过滤垫 IP 56,带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
包装单元	1件
净重	0.1
毛重	0.134
税率号	39269097
EAN	4028177651616
E-Number Sweden	E3404348
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

批准

批准	CSA
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
证书	EAC
解释	符合性声明

© Rittal 2025 3