

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.400

Blue e+ 输出过滤器

状态: 2026-5-22 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.400 - Blue e+ 输出过滤器 EMC

出口过滤器配合对应的过滤风扇使用，可排出控制柜内的废热，实现控制柜通风，保护温度敏感性元件。这一任务通过直接导入低于控制柜内允许温度的环境空气来实现。



特征

| | |
|--------|---|
| 型号 | SK 3237.400 |
| 型式 | 壁装式 EMC |
| 您的获益 | 由于百叶格栅上采用了新的开启机制，因此可以轻松更换过滤垫 通过优化的锁钩，可以更快地安装在机柜上 无需工具安装 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 输出过滤器 EMC 过滤垫 |
| 安装开口截面 | 开孔宽度: 92 mm 开口高度: 92 mm |
| 与型号相匹配 | SK 3237.8xx |

特征

| | |
|---------------------------|--|
| 尺寸 | 宽度: 116.5 mm 高度: 116.5 mm 深度: 33.2 mm |
| 防护等级 NEMA | UL Type 12, 带无纺纤维过滤垫 UL Type 3、3R, 带无纺纤维过滤垫和防喷水罩 |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 54, 带无纺纤维过滤垫 IP 56, 带无纺纤维过滤垫和防喷水罩 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.075 kg |
| 毛重 | 0.154 kg |
| 税率号 | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| 产品描述 | SK Blue e+ 输出过滤器, EMC, 用于过滤器风扇 3237.8xx, 宽 x 高: 116.5 x 116.5 mm, RAL 7035 |

批准

| | |
|----|--|
| 批准 | UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
|----|--|