

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.200

输出过滤器

状态: 2026-7-8 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.200 - 输出过滤器 标准型

为了通过对流进行通风，可在控制机柜的下面和上面分别安装一个输出过滤器。



特征

| | |
|--------|---|
| 型号 | SK 3238.200 |
| 产品描述 | 为了通过对流进行通风，可在控制机柜的下面和上面分别安装一个排出过滤器。 |
| 材料 | ABS |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 输出过滤器 无纺纤维过滤垫 |
| 安装开口截面 | 开孔宽度: 124 mm 开口高度: 124 mm |
| 与型号相匹配 | SK 3238.1xx |
| 尺寸 | 宽度: 148.5 mm 高度: 148.5 mm 深度: 24 mm |

特征

| | |
|---------------------------|--|
| 防护等级 NEMA | Type 1, 带折叠式过滤垫 UL Type 12, 带无纺纤维过滤垫 类型 3 Type 3R Type 4 4X 型, 带绒布过滤器/折叠式过滤器和防喷水罩 |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 54, 带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫 IP 55, 带折叠式过滤垫和吸收附垫 IP 56, 带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.17 kg |
| 毛重 | 0.18 kg |
| 税率号 | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| 产品描述 | SK 出风过滤器 用于 3238 |

批准

| | |
|----|---|
| 批准 | CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| 解释 | 符合性声明 |
