Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3238.810 Blue e+ 过滤器风扇

状态: 2025-12-8 (来源: rittal.com/cn-zh)




SK 3238.810 - Blue e+ 过滤器风扇 EMC

整体风扇单元,带 EMC 屏蔽件,无需工具即可安装在表面上。空气输送量为 $20-900~\text{m}^3/\text{h}$







特征

型 号	SK 3238.810
型式	壁装式 EMC
产品描述	EMC 过滤器风扇可提高屏蔽和减震效果,并且满足 EN 61587-3 标准规定的要求等级 2。
您的获益	由于百叶格栅上采用了新的开启机制,因此可以轻松更换过滤垫通过优化的锁钩,可以更快地安装在机柜上 斜流风扇技术可提高压力稳定性,确保机柜通风更均匀、更稳定 无需工具安装
材料	塑料
颜色	RAL 7035
供货范围	已安装完毕的单元,包括 EMC 过滤垫
风扇	轴向,罩极电机
自由送风时的气流量(带无纺纤维过滤垫	在 50 Hz 条件下: 53 m³/h 在 60 Hz 条件下: 64 m³/h

© Rittal 2025 2

特征

使用相应输出过滤器(包括无纺纤	在 50 Hz 条件下: 40 m³/h
维过滤垫)时的气流量	在 60 Hz 条件下: 46 m³/h
额定工作电压	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定功率 Pel	在 50 Hz 条件下: 15.4 W
	在 60 Hz 条件下: 15.8 W
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 0.2 A
	在 60 Hz 条件下: 0.21 A
尺寸	宽度: 148.5 mm
	高度: 148.5 mm
	深度: 82.5 mm
安装深度	64 mm
安装开口截面	开孔宽度: 124 mm
	开口高度: 124 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 54,带无纺纤维过滤垫
	IP 56,带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
防护等级 NEMA	UL Type 12,带无纺纤维过滤垫
	UL Type 3、3R、4、4X,带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
前置熔断器	自动保险器/熔丝:2A
说明	为了提高能源效率和增加设备的使用寿命,建议使用温度调节器或温
	度显示器。
工作温度范围	-15 °C55 °C
贮存温度范围	-30 °C70 °C
噪音等级	在 50 Hz 条件下: 52 dB(A)
	在 60 Hz 条件下: 54 dB(A)
包装单元	1件
净重	0.68

© Rittal 2025

特征

税率号	84145915
EAN	4028177997639
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

批准

批准	CSA
	30 - KC Korea
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
解释	符合性声明