
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3239.020


封盖

状态: 2025-12-10 (来源: rittal.com/cn-zh)



SK 3239.020 - 封盖 用于过滤器风扇/输出过滤器

如要封住现有的用于提高防护等级的过滤器风扇/输出过滤器安装开口,在过滤器风扇/输出过滤器上可用封板取代过滤垫,无需进行钢板的机械加工或焊接。



特征

	SK 3239.020
产品描述	如要封住现有的用于提高防护等级的过滤器风扇/排出过滤器安装开口,在过滤器风扇/排出过滤器上可用封板取代过滤垫,无需进行钢板的机械加工或焊接。
材料	封闭式 PE
颜色	无烟煤
说明	不适合用于 EMC 过滤风扇。
与型号相匹配	3239
尺寸	宽度: 167 mm 高度: 167 mm 深度: 15 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	防护等级 IP 54
包装单元	2件
净重	0.028
毛重	0.03
税率号	39211900

© Rittal 2025

特征

EAN	4028177651753
ETIM 9	EC002617
ETIM 8	EC002617
ECLASS 8.0	27189260

批准

批准	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
	EAC

© Rittal 2025 3