

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3245.600

TopTherm 过滤器风扇

状态: 2026-2-9 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3245.600 - TopTherm 过滤器风扇 EMC

具有 EMC 屏幕功能的成套风扇单元，无需工具即可安装在表面上。风扇气流量为 20 - 900m³/h，防护等级按标准为 IP 54。



特征

型号	SK 3245.600
型式	壁装式 EMC
产品描述	EMC 过滤器风扇可提高屏蔽和减震效果，并且满足 EN 61587-3 标准规定的要求等级 2。
Product modification	自 2024 年 5 月起，TopTherm 过滤风扇不再标配接线端子盖板。测试表明，该盖板非规范强制要求，不影响功能及运行安全。
颜色	RAL 7035
供货范围	安装完毕的单元，包含无纺纤维过滤垫
风扇	对角，EC 电机
气流量（自由送风）	在 50 Hz 条件下: 890 m ³ /h 在 60 Hz 条件下: 890 m ³ /h
气流量（带含有无纺纤维过滤垫的输出过滤器）(数量 x 订货号)	1 x 3243060: 630/630 m ³ /h 2 x 3243060: 770/770 m ³ /h
额定工作电压	200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

特征

额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 1.33 A 在 60 Hz 条件下: 1.33 A
额定功率 Pel	在 50 Hz 条件下: 165 W 在 60 Hz 条件下: 165 W
尺寸	宽度: 323 mm 高度: 323 mm
安装尺寸	安装深度: 25 mm 安装深度: 130.5 mm
安装开口截面	开孔宽度: 292 mm 开口高度: 292 mm
说明	为了提高能源效率和增加设备的使用寿命, 建议使用温度调节器或温度显示器。
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP51, 带无纺纤维过滤垫 IP 56, 带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
防护等级 NEMA	类型 1 类型 12 类型 3 3R 型, 带绒布过滤器和防喷水罩
前置熔断器	自动保险器/熔丝: 4 A
使用寿命	59,000 h
工作温度范围	-25 °C...55 °C
贮存温度范围	-25 °C...70 °C
噪音等级	在 50 Hz 条件下: 72 dB(A)
包装单元	1 件
净重	3.622
毛重	3.822

特征

税率号 84145915

EAN 4028177652491

ETIM 9 EC000320

ETIM 8 EC000320

ECLASS 8.0 27180716

批准

批准 CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)

解释 符合性声明
符合性声明 UK