Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3303.100 壁挂式冷却装置

状态: 2025-11-16 (来源: rittal.com/cn-zh)



SK 3303.100 - 壁挂式冷却装置 带基础控制器

壁挂式冷却设备,功率等级从 500~W 至 4.000~W,标准内嵌基础型控制器,液化器和电气式冷凝液蒸发器上的 RiNano 涂层。



特征

型号	SK 3303.100
材料	钢板
供货范围	已接好线
	钻孔模板
	安装固定件
总冷却功率,符合 DIN EN 14511	冷却功率 L35 L35/50 Hz: 500 W
要求	冷却功率 L35 L35/60 Hz: 610 W
	冷却功率 L35 L50/50 Hz: 280 W
	冷却功率 L35 L50/60 Hz: 350 W
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 2.6 A
	在 60 Hz 条件下: 2.6 A
起动电流(最大)	在 50 Hz 条件下: 5.1 A
	在 60 Hz 条件下: 6.4 A
气流量(自由送风)	外部回路: 345 m³/h
	内部回路: 310 m³/h

© Rittal 2025 2

特征

能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35	制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.4
型式	壁装式
尺寸	宽度: 280 mm
	高度: 550 mm
	深度: 210 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	外循环防护等级 IP 34
	内循环防护等级 IP 54
制冷剂/制冷媒质	制冷剂: R134a
	量: 0.17 kg
温度调节器	基本型控制器(出厂设置 +35°C)
工作温度范围	20 °C55 °C
调节范围	30 °C55 °C
额定功率 Pel	额定功率 L35 L35/50 Hz: 36 W
	额定功率 L35 L35/60 Hz: 380 W
	额定功率 L35 L50/50 Hz: 420 W
	额定功率 L35 L50/60 Hz: 390 W
前置熔断器	自动保险器/熔丝: 10 A
包装单元	1件
	17
毛重	17.7
税率号	84158200
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 84180000
EAN	4028177317581
ECLASS 8.0	27180704

© Rittal 2025 3

批准

批准	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
证书	EAC
解释	符合性声明 符合性声明 UK

© Rittal 2025 4