

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.100 壁挂式冷却装置

状态: 2026-5-21 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.100 - 壁挂式冷却装置 带基础控制器

壁挂式冷却设备，功率等级从 500 W 至 4.000 W，标准内嵌基础型控制器，液化器和电气式冷凝液蒸发器上的 RiNano 涂层。



特征

型号	SK 3303.100
材料	钢板
供货范围	已接好线 钻孔模板 安装固定件
总冷却功率，符合 DIN EN 14511 要求	冷却功率 L35 L35/50 Hz: 500 W 冷却功率 L35 L35/60 Hz: 610 W 冷却功率 L35 L50/50 Hz: 280 W 冷却功率 L35 L50/60 Hz: 350 W
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 2.6 A 在 60 Hz 条件下: 2.6 A
起动电流 (最大)	在 50 Hz 条件下: 5.1 A 在 60 Hz 条件下: 6.4 A
气流量 (自由送风)	外部回路: 345 m ³ /h 内部回路: 310 m ³ /h

特征

能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35	制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.4
型式	壁装式
尺寸	宽度: 280 mm 高度: 550 mm 深度: 210 mm
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	外循环防护等级 IP 34 内循环防护等级 IP 54
制冷剂/制冷媒质	制冷剂: R134a 量: 0.17 kg
温度调节器	基本型控制器 (出厂设置 +35 °C)
工作温度范围	20 °C...55 °C
调节范围	30 °C...55 °C
额定功率 Pel	额定功率 L35 L35/50 Hz: 36 W 额定功率 L35 L35/60 Hz: 380 W 额定功率 L35 L50/50 Hz: 420 W 额定功率 L35 L50/60 Hz: 390 W
前置熔断器	自动保险器/熔丝: 10 A
包装单元	1 件
净重	17 kg
毛重	17.7 kg
税率号	84158200
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 84180000
ECLASS 8.0	27180704
产品描述	SK RTT 壁装式冷却设备, 500 W, 230 V, 基本型控制器

批准

批准	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
----	--

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------