

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.130 壁挂式冷却装置

状态: 2025-12-21 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.130 - 壁挂式冷却装置 带基础控制器

壁挂式冷却设备，功率等级从 500 W 至 4.000 W，标准内嵌基础型控制器，液化器和电气式冷凝液蒸发器上的 RiNano 涂层。



特征

型号	SK 3303.130
材料	钢板
供货范围	已接好线 钻孔模板 安装固定件
总冷却功率，符合 DIN EN 14511 要求	冷却功率 L35 L35/50 Hz: 500 W 冷却功率 L35 L35/60 Hz: 610 W 冷却功率 L35 L50/50 Hz: 280 W 冷却功率 L35 L50/60 Hz: 310 W
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 2.6 A 在 60 Hz 条件下: 2.6 A
起动电流（最大）	在 50 Hz 条件下: 5.1 A 在 60 Hz 条件下: 6.4 A
气流量（自由送风）	外部回路: 345 m³/h 内部回路: 310 m³/h

特征

能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35	制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.4
型式	壁装式
尺寸	宽度: 280 mm 高度: 550 mm 深度: 210 mm
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	外循环防护等级 IP 34 内循环防护等级 IP 54
制冷剂/制冷媒质	制冷剂: R134a 量: 0.17 kg 全球暖化潜势 (GWP): 1,430 CO2 等值物 (CO2e): 0.24 t
温度调节器	基本型控制器 (出厂设置 +35 °C)
工作温度范围	20 °C...55 °C
调节范围	30 °C...55 °C
额定功率 Pel	额定功率 L35 L35/50 Hz: 360 W 额定功率 L35 L35/60 Hz: 380 W 额定功率 L35 L50/50 Hz: 465 W 额定功率 L35 L50/60 Hz: 490 W
前置熔断器	自动保险器/熔丝: 10 A
包装单元	1 件
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 84180000
EAN	4028177610453
ECLASS 8.0	27180704

批准

证书	EAC
	Ex
解释	符合性声明
	符合性声明 UK