

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3304.100 壁挂式冷却装置

状态: 2026-4-6 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3304.100 - 壁挂式冷却装置 带基础控制器

壁挂式冷却设备，功率等级从 500 W 至 4.000 W，标准内嵌基础型控制器，液化器和电气式冷凝液蒸发器上的 RiNano 涂层。

## 特征

型号	SK 3304.100
材料	钢板
供货范围	已接好线 钻孔模板 安装固定件
总冷却功率，符合 DIN EN 14511 要求	冷却功率 L35 L35/50 Hz: 1,000 W 冷却功率 L35 L35/60 Hz: 1,060 W 冷却功率 L35 L50/50 Hz: 790 W 冷却功率 L35 L50/60 Hz: 840 W
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 5.4 A 在 60 Hz 条件下: 5 A
起动电流 (最大)	在 50 Hz 条件下: 12 A 在 60 Hz 条件下: 14 A
气流量 (自由送风)	外部回路: 900 m <sup>3</sup> /h 内部回路: 600 m <sup>3</sup> /h
能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35	制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.2
型式	壁挂式
尺寸	宽度: 400 mm 高度: 950 mm 深度: 260 mm

## 特征

防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	外循环防护等级 IP 34 内循环防护等级 IP 54
制冷剂/制冷媒质	制冷剂: R134a 量: 0.325 kg
温度调节器	基本型控制器 (出厂设置 +35 °C)
工作温度范围	20 °C...55 °C
调节范围	30 °C...55 °C
额定功率 Pel	额定功率 L35 L35/50 Hz: 825 W 额定功率 L35 L35/60 Hz: 775 W 额定功率 L35 L50/50 Hz: 875 W 额定功率 L35 L50/60 Hz: 835 W
前置熔断器	自动保险器/熔丝: 10 A
包装单元	1 件
净重	35 kg
毛重	38 kg
税率号	84158200
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 84180000
ECLASS 8.0	27180704

## 批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK