Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3305.100 壁挂式冷却装置

状态: 2025-11-17 (来源: rittal.com/cn-zh)



SK 3305.100 - 壁挂式冷却装置 带基础控制器

壁挂式冷却设备,功率等级从 500~W 至 4.000~W,标准内嵌基础型控制器,液化器和电气式冷凝液蒸发器上的 RiNano 涂层。

特征

型号	SK 3305.100
材料	钢板
供货范围	已接好线
	钻孔模板
	安装固定件
总冷却功率,符合 DIN EN 14511	冷却功率 L35 L35/50 Hz: 1,500 W
要求	冷却功率 L35 L35/60 Hz: 1,510 W
	冷却功率 L35 L50/50 Hz: 1,230 W
	冷却功率 L35 L50/60 Hz: 1,250 W
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 6 A
	在 60 Hz 条件下: 6.5 A
起动电流(最大)	在 50 Hz 条件下: 22 A
	在 60 Hz 条件下: 24 A
气流量(自由送风)	外部回路: 900 m³/h
	内部回路: 800 m³/h
能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35	制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.5
型式	壁装式
尺寸	宽度: 400 mm
	高度: 950 mm
	深度: 260 mm

© Rittal 2025

特征

防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	外循环防护等级 IP 34 内循环防护等级 IP 54
制冷剂/制冷媒质	制冷剂: R134a 量: 0.6 kg
温度调节器	基本型控制器(出厂设置 +35 °C)
工作温度范围	20 °C55 °C
调节范围	30 °C55 °C
额定功率 Pel	额定功率 L35 L35/50 Hz: 975 W 额定功率 L35 L35/60 Hz: 1,125 W 额定功率 L35 L50/50 Hz: 1,125 W 额定功率 L35 L50/60 Hz: 1,285 W
前置熔断器	自动保险器/熔丝: 16 A
包装单元	1件
净重	38.95
毛重	44
税率号	84158200
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 84180000
EAN	4028177322967
ECLASS 8.0	27180704

批准

批准 UL+	- C-UL (listed)
--------	-----------------

© Rittal 2025 3

批准

证书	EAC
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025 4