

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3305.130 壁挂式冷却装置

状态: 2025-7-19 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3305.130 - 壁挂式冷却装置 带基础控制器

壁挂式冷却设备，功率等级从 500 W 至 4.000 W，标准内嵌基础型控制器，液化器和电气式冷凝液蒸发器上的 RiNano 涂层。



特征

型号	SK 3305.130
材料	钢板
供货范围	已接好线 钻孔模板 安装固定件
总冷却功率，符合 DIN EN 14511 要求	冷却功率 L35 L35/50 Hz: 1,500 W 冷却功率 L35 L35/60 Hz: 1,510 W 冷却功率 L35 L50/50 Hz: 850 W 冷却功率 L35 L50/60 Hz: 1,020 W
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 5.6 A 在 60 Hz 条件下: 6.2 A
起动电流（最大）	在 50 Hz 条件下: 22 A 在 60 Hz 条件下: 24 A
气流量（自由送风）	外部回路: 900 m³/h 内部回路: 800 m³/h

特征

能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35	制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.8
------------------------------	-------------------------------

型式	壁装式
----	-----

尺寸	宽度: 400 mm 高度: 950 mm 深度: 260 mm
----	--

防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	外循环防护等级 IP 34 内循环防护等级 IP 54
--------------------------	--------------------------------

制冷剂/制冷媒质	制冷剂: R134a 量: 0.6 kg 全球暖化潜势 (GWP): 1,430 CO2 等值物 (CO2e): 0.86 t
----------	--

温度调节器	基本型控制器 (出厂设置 +35 °C)
-------	----------------------

工作温度范围	20 °C...55 °C
--------	---------------

调节范围	30 °C...55 °C
------	---------------

额定功率 Pel	额定功率 L35 L35/50 Hz: 850 W 额定功率 L35 L35/60 Hz: 1,000 W 额定功率 L35 L50/50 Hz: 1,000 W 额定功率 L35 L50/60 Hz: 1,160 W
----------	--

前置熔断器	自动保险器/熔丝: 16...16 A
-------	---------------------

包装单元	1 件
------	-----

Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 84180000
--	---

EAN	4028177560208
-----	---------------

ECLASS 8.0	27180704
------------	----------

批准

证书	EAC
解释	符合性声明 符合性声明 UK