

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3311.370

## 冷凝器单元

状态: 2026-4-20 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3311.370 - 冷凝器单元 用于 LCP DX

LCP能够正常运行，冷凝器单元为必要装备。根据不同规格型式，该单元可配备外部冷凝器和通风机或另行配备一个自然冷却系统。 配备自然冷却系统的规格型式适用于组合型式的 LCP DX/FC。该单元适用于顶装或壁挂式安装。

## 特征

型号	SK 3311.370
型式	液化器
产品描述	冷凝器单元是运行基于冷却液的 LCP 时所必需的，包含外部冷凝器以及两个借助冷却回路中的压力调节转速的风扇。
材料	钢板，喷漆
表面	粉末涂层，镀锌
颜色	RAL 9003
供货范围	基本设备 包括安装固定件
最大冷却功率	35 kW
温度调节器	转速可控的风扇
制冷剂/制冷媒质	制冷剂: R410A 冷却媒质: -
尺寸	宽度: 2,293 mm 高度: 1,270 mm 深度: 1,110 mm
总冷却功率/风扇模块数量	2
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
包装单元	1 件

# 特征

---

净重	121 kg
----	--------

---

毛重	166 kg
----	--------

---

税率号	84189910
-----	----------

---

ETIM 9	EC002515
--------	----------

---

ETIM 8	EC002515
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27180712
------------	----------

---

产品描述	用于 LCP Inline DX 35kW 的风冷冷凝器，用于顶装或壁挂式安装， 电源：230 V，1~，50/60 Hz，宽x高x深：2219 x 1110 x 850 mm， 颜色：RAL 9003
------	---