

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3313.614

连接软管

状态: 2026-5-13 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3313.614 - 连接软管

柔性连接软管，可缩短，两端带锁紧螺母，用于将 LCP/LCU 连接到固定的管道上。

特征

型号	SK 3313.614
型式	机柜冷却装置 CW
产品描述	通过冷却水连接套件，可便捷地将 LCU 的冷却水连接至现场固定的管道上。软管的一侧有 90°弯曲，另一侧有一个管箍，用于缩短软管。
材料	带钢螺纹和织物衬垫的 NBR（内部）
长度	2.5 m
接水口	G ¾" IG
工作温度范围	-30 °C...70 °C
允许的工作压力 (p 最大)	10 巴
包装单元	2 件
净重	5.08 kg
毛重	5.485 kg
税率号	39173200
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
产品描述	SK 连接软管，用于 LCP CW 3313.610，长 2500 mm