Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SK 3332.140

壁挂式冷却装置

状态: 2025-7-8 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3332.140 - 壁挂式冷却装置 带基础控制器

壁挂式冷却设备，功率等级从 500 W 至 4.000 W，标准内嵌基础型控制器，液化器和电气式冷凝液蒸发器上的 RiNano 涂层。

特征

型号	SK 3332.140
材料	钢板
供货范围	已接好线 钻孔模板 安装固定件
总冷却功率，符合 DIN EN 14511 要求	冷却功率 L35 L35/50 Hz: 4,000 W 冷却功率 L35 L35/60 Hz: 4,400 W 冷却功率 L35 L50/50 Hz: 3,070 W 冷却功率 L35 L50/60 Hz: 3,570 W
额定工作电压	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 4.2 A 在 60 Hz 条件下: 4.2 A
起动电流（最大）	在 50 Hz 条件下: 9.2 A 在 60 Hz 条件下: 11 A
气流量（自由送风）	外部回路: 2,000 m^3/h 内部回路: 1,500 m^3/h
能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35	制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.1
型式	壁装式

特征

尺寸	宽度: 500 mm 高度: 1,580 mm 深度: 340 mm
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	外循环防护等级 IP 34 内循环防护等级 IP 54
制冷剂/制冷媒质	制冷剂: R134a 量: 3 kg
温度调节器	基本型控制器（出厂设置 +35 °C）
工作温度范围	20 °C...55 °C
调节范围	30 °C...55 °C
额定功率 Pel	额定功率 L35 L35/50 Hz: 1,850 W 额定功率 L35 L35/60 Hz: 2,250 W 额定功率 L35 L50/50 Hz: 2,120 W 额定功率 L35 L50/60 Hz: 2,590 W
前置熔断器	电机保护开关: 6.3...10 A
包装单元	1 件
净重	86.45
毛重	91
税率号	84158200
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 84180000
EAN	4028177322851
ECLASS 8.0	27180704

© Rittal 2025

批准

批准	UR + C-UR (recognized)
证书	EAC
解释	制造商声明 符合性声明 符合性声明 UK