

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3336.405 冷水机组 Blue e

状态: 2026-5-13 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3336.405 - 冷水机组 Blue e 8 - 48 kW

落地式的 Blue e 冷水机组集中供应高效的冷却水。通过微通道技术达到减少制冷剂用量的效果。通过触摸显示屏和智能通信接口进行直观操作，使操作和分析方便简洁。标准化集成的安全功能提供最大化的安全保护。通过预定义的可选套装，交付时间也得到缩减。

特征

| | |
|--------------------------------------|--|
| 型号 | SK 3336.405 |
| 型式 | 严格的工业标准 无电势触点用于综合故障信号 |
| 您的获益 | 通过微通道技术减少制冷剂用量 更方便用户使用的触摸屏 远程监控已集成在基本单元中 集成安全功能 预配置的选装件 |
| 颜色 | 箱体：RAL 7035 底座：RAL 7016 |
| 供货范围 | 冷水机组已完成布线 多语种资料，包括功能图和电路图 |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | 防护等级 IP 44（电气） |
| 总冷却功率，符合 DIN EN 14511 Tw18 / Tu35 | 冷却功率 Tw18 Tu35/50 Hz: 10.6 kW 冷却功率 Tw18 Tu35/60 Hz: 12 kW |
| 气流量（自由送风） | 在 50 Hz 条件下: 6,000 m ³ /h 在 60 Hz 条件下: 7,200 m ³ /h |
| 额定工作电压 | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |

特征

| | |
|----------------------|--|
| 尺寸 | 宽度: 660 mm 高度: 1,265 mm 深度: 1,315 mm |
| 控制电压 24 V DC | 是的 |
| 精密控制器 | 是的 |
| 增强型泵 | 是的 |
| 噪音等级 | 68 dB(A) |
| 工作温度范围 | 10 °C...43 °C |
| 冷却介质工作温度范围 | 10 °C: 25 °C |
| 滞后温差 | ± 0.25 K |
| 制冷剂/制冷媒质 | 制冷剂: R-513A 量: 1.5 kg 全球暖化潜势 (GWP): 631 CO ₂ 等值物 (CO ₂ e): 0.95 t |
| 泵压力 | 在 50 Hz 条件下: 4 巴 在 60 Hz 条件下: 4 巴 |
| 体积流量 (冷却介质) | 在 50 Hz 条件下: 30 l/min 在 60 Hz 条件下: 35 l/min |
| 额定功率 P _{el} | 在 50 Hz 条件下: 5.52 kW 在 60 Hz 条件下: 7.27 kW |
| 额定电流 最大 | 在 50 Hz 条件下: 10 A 在 60 Hz 条件下: 10.9 A |
| 接水口 | R 1" IG |
| 制冷循环回路的数量 | 1 |
| 水箱 | 材料: PE 塑料 容量: 49 l |

特征

| | |
|------------|---|
| 运行时重量 | 326 kg |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 247 kg |
| 毛重 | 260 kg |
| 税率号 | 84186900 |
| ETIM 9 | EC002516 |
| ETIM 8 | EC002516 |
| ECLASS 8.0 | 27180713 |
| 产品描述 | SK 冷水机组 Blue e, 10.6/12.0 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, 宽x高x深: 660 x 1265 x 1315 mm |

批准

| | |
|----|--|
| 解释 | Declaration of conformity - F-gas regulation |
|----|--|