### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3341.115 架装式风扇用于 482.6 mm (19")

状态: 2025-11-17 (来源: rittal.com/cn-zh)



# SK 3341.115 - 架装式风扇用于 482.6 mm (19") 气流量 320-480 m³/h

可直接安装在 19 英寸高度的架装式风扇。该安装方式可使气流在机柜中始终循环,从而避免形成热点。

#### 特征

型号	SK 3341.115
产品描述	可直接安装在 19 英寸高度的架装式风扇。该安装方式可使气流在机柜中永久循环,从而避免形成热点。
颜色	RAL 7035
供货范围	完成接线的单元 包括端子板和安装固定件
气流量(自由送风)	480 m <sup>3</sup> /h
额定工作电压	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (直流)
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 0.69 A 在 60 Hz 条件下: 0.69 A
前置熔断器	自动保险器/熔丝: 6 A
尺寸	宽度: 482.6 mm 高度: 44 mm 深度: 200 mm
风扇轴距	85 mm
风扇数量	3
噪音等级	在 50 Hz 条件下: 52 dB(A)

© Rittal 2025

# 特征

工作温度范围	-10 °C55 °C
包装单元	1件
净重	2
毛重	2.74
税率号	84145915
EAN	4028177041479
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

# 批准

批准	UR + C-UR (recognized) VDE
解释	符合性声明

© Rittal 2025